



amortisseur DYSR-32-60-Y5

N° de pièce: 1138649

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course	60 mm
Amortissement	réglable
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	3 m/s
Temps de rappel court	0,6 s
Temps de rappel long	3 s
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	60 mm
Force d'impact max.	6.400 N
Energie max. absorbée par course	384 J
Energie max. absorbée par heure	330.000 J
Energie résiduelle max.	2 J
Force de rappel	18 N
Poids du produit	1.355 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	acier fortement allié, trempé