


embase unitaire NAU-3/8-2B-ISO

N° de pièce: 11416

FESTO

avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, dimensions extérieures selon VDMA 24345, raccordement par le dessous.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	ISO 5599-1
Agrément	UL - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	450 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	G1/8
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Raccord pneumatique 3	G3/8
Raccord pneumatique 4	G3/8
Raccord pneumatique 5	G3/8
Matériau embase	Aluminium moulé sous pression