


# amortisseur DYEF-S-M8-Y1

N° de pièce: 1152536

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M8
Course	1,3 mm
Amortissement	Amortissement P sans butée fixe métallique
Position de montage	indifférent
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0,8 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	1,3 mm
Energie max. absorbée par course	0,12 J
Poids du produit	8,6 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier fortement allié