


frein hydraulique DYHR-20-25-Y5

N° de pièce: 1155692

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	20
Course	25 mm
Amortissement	réglable
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0,3 m/s
Vitesse d'avance	0,2 ... 100 mm/s
Temps de rappel court	0,5 s
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 80 °C
Force d'impact max.	2.500 N
Energie max. absorbée par course	62,5 J
Energie max. absorbée par heure	90.000 J
Poussée min.	250 N
Poussée max.	2.500 N
Energie résiduelle max.	0,32 J
Force de rappel	9 N
Poids du produit	360 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	trempe Acier fortement allié