


frein hydraulique DYHR-32-60-Y5

N° de pièce: 1155696

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course	60 mm
Amortissement	réglable
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet en poussée
Détection de position	sans
Vitesse d'impact max.	0,3 m/s
Vitesse d'avance	0,2 ... 100 mm/s
Temps de rappel court	1,2 s
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	0 ... 80 °C
Force d'impact max.	6.400 N
Energie max. absorbée par course	384 J
Energie max. absorbée par heure	220.000 J
Poussée min.	640 N
Poussée max.	6.400 N
Energie résiduelle max.	2 J
Force de rappel	18 N
Poids du produit	1.380 g
Mode de fixation	avec contre-écrou
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Acier zingué
Matériau tige de piston	trempe Acier fortement allié