


clapet anti-retour H-1/2-B

N° de pièce: 11691

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction anti-retour
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Mode de fixation	vissable
Pression de service MPa	0,04 ... 1,2 MPa
Pression de service	0,4 ... 12 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Position de montage	indifférent
Débit nominal normal 1 -> 2 de 6 à 5 bar	5.500 l/min
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Fluide de commande	LX1
Couple de serrage max.	40 Nm
Poids du produit	58,3 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR