


raccord coudé cannelé LCN-1/8-PK-3

N° de pièce: 11955

FESTO

orientable,
avec joint



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage G1/8
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 4 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium Zinc moulé sous pression