


# embase avec limiteur de débit GRO-ZP-3-ISO

N° de pièce: 119674

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit
Pression de service	0 ... 16 bar
Débit nominal normal	1.500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-20 ... 80 °C
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Mode de fixation	à trou débouchant