

kit axial EAMM-A-N80-140A

N° de pièce: 1201691

Produit de fin de série

FESTO

[convient pour les actionneurs électriques.](#)

[Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2023. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.](#)



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|----------------|
| Position de montage | indifférent |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Couple transmissible | 47 Nm |
| Poids du produit | 2.070 g |
| Code d'interface, actionneur | N80 |
| Code d'interface, moteur | 140A |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |