


# kit parallèle EAMM-U-110-D60-100A-120-S1

N° de pièce: 1203112

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur                |
|------------------------------|-----------------------|
| Taille                       | 110                   |
| Position de montage          | indifférent           |
| Rapport de réduction         | 1:1                   |
| Vitesse de rotation max.     | 5.000 1/min           |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-Zone III    |
| Température de stockage      | -25 ... 60 °C         |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %              |
| Degré de protection          | IP65                  |
| Température ambiante         | -10 ... 60 °C         |
| Moment d'inertie             | 799 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple d'entraînement à vide | 0,3 Nm                |
| Couple transmissible         | 25 Nm                 |
| Poids du produit             | 5.020 g               |
| Code d'interface, actionneur | D60B                  |
| Code d'interface, moteur     | 100A                  |
| Note sur la matière          | Conforme RoHS         |