


tuyau plastique PU-13-SW

N° de pièce: 12133

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage, polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	17,6 mm
Rayon de courbure important pour le débit	83 mm
Diamètre intérieur	13 mm
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,133 kg/m
Raccord pneumatique	pour raccord cannelé diamètre interne 13 mm avec écrou
Couleur	noir
Dureté Shore	A 86 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)