

tuyau plastique PU-9-SW

N° de pièce: 12134

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage, polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 11,6 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 76 mm |
| Diamètre intérieur | 9 mm |
| Pression de service plage de température complète | 0 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,056 kg/m |
| Raccord pneumatique | pour raccord cannelé diamètre interne 9 mm avec écrou |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | A 91 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |