


bobine MSN1G-24DC-OD

N° de pièce: 123060

FESTO

pour tension continue, sans connecteur.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Temps d'appel min.	10 ms
Facteur de marche	100 %
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 2,5 W
Variations de tension admissibles	-15 % / +10 %
Agrément	c UL us - Recognized (OL)
Conformité PWIS	VDMA24364-C1-L
Température du fluide	-10 ... 50 °C
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	80 g
Connexion électrique	à 3 pôles Brochage type A, selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Mode de fixation	bloqué avec étriers de fixation avec accessoires
Matériau corps	PA
Matériau contacts à fiche	Acier
Matériau enroulement	Cuivre