


## embase VABS-C8-12XB-QX-B

N° de pièce: 1236025

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



### Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur                       |
|---|------------------------------|
| Largeur   | 12 mm                        |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs           | 1                            |
| Classe de résistance à la corrosion KBK               | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS                                       | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Couple de serrage max. de la fixation du distributeur | 0,48 ... 0,72 Nm             |
| Couple de serrage max., montage mural                 | 1,3 Nm                       |
| Poids du produit                                      | 15 g                         |
| Raccord de pilotage auxiliaire 12/14                  | préassemblé pour cartouche   |
| Raccord pneumatique 1                                 | Préparé pour la cartouche    |
| Raccord pneumatique 3                                 | Préparé pour la cartouche    |
| Raccord pneumatique 5                                 | Préparé pour la cartouche    |
| Note sur la matière                                   | Conforme RoHS                |
| Matériau barrette de raccordement                     | PA renforcé                  |