

embase


VABS-C8-12XB-QX-DB

N° de pièce: 1236028

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	24 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,48 ... 0,72 Nm
Couple de serrage max., montage mural	1,3 Nm
Poids du produit	30 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	préassemblé pour cartouche
Raccord pneumatique 1	Préparé pour la cartouche
Raccord pneumatique 3	Préparé pour la cartouche
Raccord pneumatique 5	Préparé pour la cartouche
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	PA renforcé