

embase


VABS-C8-12XB-QX-D

N° de pièce: 1236029

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	24 mm
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	1
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de la fixation du distributeur	0,48 ... 0,72 Nm
Couple de serrage max., montage mural	1,3 Nm
Poids du produit	30 g
Raccord de pilotage auxiliaire 12/14	préassemblé pour cartouche
Raccord pneumatique 1	Préparé pour la cartouche
Raccord pneumatique 3	Préparé pour la cartouche
Raccord pneumatique 5	Préparé pour la cartouche
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	PA renforcé