

accouplement EAMC-40-66-20-20

N° de pièce: 123849

FESTO

pour actionneur électromécanique avec moteur pas-à-pas.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	20 mm
Diamètre de support 2	20 mm
Taille	40
Longueur nominale	66 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	6.500 1/min
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	42,3 kgmm ²
Couple transmissible	21 Nm
Poids du produit	139 g
Note sur la matière	Conforme RoHS