


carter d'accouplement EAMK-A-F30-44A

N° de pièce: 124628

FESTO

pour axes linéaires DGE



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Code d'interface, actionneur	F30
Code d'interface, carter de couplage	44A
Note sur la matière	Conforme RoHS