


Union en Y QSY-8H-6

N° de pièce: 130634

★ Gamme de produits standard

avec embout mâle.

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | Standard |
| Diamètre nominal | 3,6 mm |
| Position de montage | indifférent |
| Taille du bidon | 10 |
| Conception | Principe push-pull |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 14 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 |
| Température ambiante | -10 ... 80 °C |
| Agrément | Germanischer Lloyd |
| Poids du produit | 9,5 g |
| Nombre de sorties | 2 |
| Nombre d'alimentations | 1 |
| Raccord pneumatique alimentation | Union mâle QS-8 |
| Raccord pneumatique sortie | für Schlauch Außen-Ø 6 mm |
| Couleur de la bague de déverrouillage | bleu |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | PBT |
| Information matériau bague de désaccouplement | POM |
| Information matière joint de tuyau | NBR |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable |