


# raccord coudé

## QSL-B-1/8-6-20

N° de pièce: 130927  
Produit de fin de série

FESTO

Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe.  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

| Caractéristique                                   | Valeur                                     |
|---|--|
| Taille  | Standard                                   |
| Diamètre nominal                                  | 3,2 mm                                     |
| Type de joint au niveau de l'embout fileté        | Revêtement                                 |
| Position de montage                               | indifférent                                |
| Taille du bidon                                   | 20   |
| Conception  | Principe push-pull                         |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 10 bar                           |
| Fluide de service                                 | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage     | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Classe de résistance à la corrosion KBK           | 1  |
| Température ambiante                              | -10 ... 60 °C                              |
| Agrément  | Germanischer Lloyd                         |
| Couple de serrage max.                            | 7 Nm                                       |
| Poids du produit                                  | 8,4 g                                      |
| Raccord pneumatique 1                             | Filetage R1/8                              |
| Raccord pneumatique 2                             | pour diamètre extérieur de tuyau de 6 mm   |
| Couleur de la bague de déverrouillage             | bleu                                       |
| Note sur la matière                               | Conforme RoHS                              |
| Information matière corps                         | PBT  |
| Information matériau bague de désaccouplement     | POM  |
| Information matière joint de tuyau                | NBR  |
| Information matériau segment de fixation de tuyau | Acier fortement allié inoxydable           |