


# kit axial EAMM-A-D32-55A-S1

N° de pièce: 1322180

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	6,5 Nm
Poids du produit	260 g
Code d'interface, actionneur	D32A D32B
Code d'interface, moteur	55A
Note sur la matière	Conforme RoHS