


manomètre MA-15-145-M5-PSI

N° de pièce: 132341

FESTO

avec unité d'affichage en psi.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage	0 ... 145 psi
Taille nominale manomètre	15
Conception	Manomètre de pression à tube de Bourdon sans système de mesure
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	5
Degré de protection	IP53
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	M5
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	Acier
Matériau hublot de contrôle	PC
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	10 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène