


cartridge QSPLLKG18-5/16-U

N° de pièce: 132952

FESTO

avec connecteur, forme en L.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	5,2 mm
Position de montage	indifférent
Forme	Forme coudée, longue
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-5 ... 60 °C
Poids du produit	8,1 g
Mode de fixation	Aiguille de fixation
Raccord pneumatique 1	Cartouche 18 mm
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 5/16"
Température ambiante Fahrenheit	23 ... 140 °F
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	renforcé PA
Matériau bague de démontage	POM
Matériau joint de tuyau	NBR
Matériau collier de serrage	Acier fortement allié inoxydable