

# tuyau plastique PUN-H-2X0,4-NT

N° de pièce: 133038

FESTO

agrée pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	2 mm
Rayon de courbure important pour le débit	8 mm
Diamètre intérieur	1,2 mm
Rayon de courbure min.	5 mm
Instructions d'utilisation	TPE-U Ether basiert
Propriétés du tuyau	Suitable for energy chains
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 0,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 6 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 87 psi
Pression de service en fonction de la température	-0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé.
Température ambiante	-35 ... 60 °C
Poids du produit en fonction de la longueur	0,0024 kg/m
Raccord pneumatique	Pour raccord instantané diamètre extérieur 2 mm
Couleur	nature
Dureté Shore	D 52 +/-3
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau tuyau	TPE-U(PU)