

tuyau plastique PUN-H-2X0,4-RT

N° de pièce: 133040

FESTO

agrée pour l'agroalimentaire. (résistant à l'hydrolyse).



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|---|
| Diamètre extérieur | 2 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 8 mm |
| Diamètre intérieur | 1,2 mm |
| Rayon de courbure min. | 5 mm |
| Instructions d'utilisation | TPE-U Ether basiert |
| Propriétés du tuyau | Suitable for energy chains |
| Pression de service sur la plage de température totale | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pression de service plage de température complète | -0,95 ... 6 bar |
| Pression de service sur la plage de température totale | -13,775 ... 87 psi |
| Pression de service en fonction de la température | -0,095 ... 1 MPa -0,95 ... 10 bar -13,775 ... 145 psi |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Ce produit est un objet statique, la génération active de particules n'est pas possible lorsqu'il est utilisé correctement. Nettoyer le produit avant de l'utiliser dans un environnement propre et veiller à ce qu'il soit correctement installé. |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,0024 kg/m |
| Raccord pneumatique | Pour raccord instantané diamètre extérieur 2 mm |
| Couleur | rouge |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau tuyau | TPE-U(PU) |