

Tuyau plastique PU-2-SW

N° de pièce: 13366

FESTO

pour raccords CN et CK, particulièrement souple et résistant au pliage,
polyuréthane (non agréé pour l'alimentaire).

La pression max. est admissible à la température max.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 3,2 mm |
| Rayon de courbure important pour le débit | 13 mm |
| Diamètre intérieur | 2,3 mm |
| Pression de service en fonction de la température | -0,95 ... 10 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Température ambiante | -35 ... 60 °C |
| Agrément | TÜV |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,005 kg/m |
| Couleur | noir |
| Dureté Shore | D 52 +/-3 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS |
| Information matière tuyau | TPE-U(PU) |