


# butée EAMG-U1-110

N° de pièce: 1354284

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristique            | Valeur         |
|----------------------------|----------------|
| Taille                     | 110            |
| Position de montage        | indifférent    |
| Vitesse de rotation max.   | 5.000 1/min    |
| Conformité PWIS            | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage    | -25 ... 60 °C  |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 %       |
| Température ambiante       | -10 ... 60 °C  |
| Poids du produit           | 169 g          |
| Note sur la matière        | Conforme RoHS  |