

roue libre FLSR-25-R


N° de pièce: 13730

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

[pour vérin oscillant DSR](#)

[Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.](#)

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Sens de rotation	Rotation à droite
Position de montage	indifférent
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple de torsion théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,95 Nm
Poids du produit	500 g
Matériau corps	Fonte d'aluminium
Matériau manchon	Acier de cémentation
Matériau arbre	Acier de cémentation