


ventouse VASB-55-1/4-SI-B

N° de pièce: 1373812

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse	20 mm
Diamètre nominal	4 mm
Diamètre de ventouse	55 mm
Volume de ventouse	30,4 cm ³
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Forme de la ventouse	Cylindrique, soufflet x1,5
Pression de service MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-40 ... 200 °C
Force de maintien à la pression de service	110 N
Poids du produit	29 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	G1/4
Couleur	transparent
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	VMQ (silicone)