



distributeur à manette

TH/O-3-PK-3

N° de pièce: 13794

FESTO

avec raccord cannelé pour tuyau DN 3. Selon le raccordement choisi, ouvert ou fermé au repos.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Fonction de distributeur | 3/2 monostable, ouvert/fermé |
| Débit nominal normal | 80 l/min |
| Pression de service | 0 ... 8 bar |
| Conception | siège piston |
| Diamètre nominal | 2,5 mm |
| Type de commande | direct |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-] |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Force d'actionnement en position de repos fermée | 8 N |
| Force d'actionnement en position de repos ouverte | 6 N |
| Poids du produit | 18 g |
| Mode de fixation | à trou débouchant |
| Raccord pneumatique 1 | PK-3 |
| Raccord pneumatique 2 | PK-3 |
| Raccord pneumatique 3 | PK-3 |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau corps | Plastique |