


embase unitaire NAS-1/2-NPT-3A

N° de pièce: 13995

FESTO

selon norme ISO 5599-1, raccord sur le côté.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur	35,5 mm
Pression de service	16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 2	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 4	NPT1/2-14