

kit de plaques d'extrémité NEV-3DA/DB-NPT

N° de pièce: 13997

FESTO

pour le montage en batterie d'embases juxtaposables normalisées.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	190 mm
Pression de service	0 ... 16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Mode de fixation distributeur	vissable
Raccord pneumatique 1	NPT1-11 1/2
Raccord pneumatique 3	NPT1-11 1/2
Raccord pneumatique 5	NPT1-11 1/2