


embase juxtaposable NAV-1/2-NPT-3C

N° de pièce: 13999

FESTO

avec plan de pose selon DIN ISO 5599/1, pour montage en batterie,
raccordement par le dessous.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Largeur	190 mm
Pression de service	16 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Mode de fixation embase	à trou débouchant
Raccord de pilotage 12	NPT1/8-27
Raccord de pilotage 14	NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	NPT1/2-14
Raccord pneumatique 4	NPT1/2-14