

# accouplement

## EAMD-28-22-14-10X12

N° de pièce: 1453861

FESTO

actionneur, qui la transmission du mouvement de rotation du moteur pas à pas ou brushless



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	14 mm
Diamètre de support 2	10 mm
Taille	28
Longueur nominale	22 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	8.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	3,5 kgmm <sup>2</sup>
Couple transmissible	9 Nm
Poids du produit	43 g
Note sur la matière	Conforme RoHS