

douille de serrage EAMH-86-14-C27.3-P

N° de pièce: 1459337

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|----------------------------|------------------------|
| Taille | 86 |
| Position de montage | indifférent |
| Vitesse de rotation max. | 5.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 8,74 kgmm ² |
| Poids du produit | 103 g |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |