


# ventouse VAS-10-M5-PUR-B

N° de pièce: 1469698

FESTO

Anneau d'étanchéité compris dans la fourniture.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de ventouse	1,1 mm
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	10 mm
Volume de ventouse	0,12 cm <sup>3</sup>
Position du raccord	en haut
Position de montage	indifférent
Forme de la ventouse	plat cylindrique
Pression de service MPa	-0,095 ... 0 MPa
Pression de service	-0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi
Pression de service nominale	-0,07 MPa -0,7 bar
Pression de service nominale (psi)	-10,15 psi
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force de maintien à la pression de service	4 N
Poids du produit	4 g
Mode de fixation	Via raccord de vide
Raccord de vide	M5
Couleur	bleu
Dureté Shore	60 +/- 5
Matériau tourillon vissé	Laiton
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	PUR