

kit de soufflet EADB-V2-63-S10-100

N° de pièce: 1488361

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre extérieur	93 mm
Taille	63
Plage de course	10 ... 100 mm
Extension de la tige de piston	43 mm
Forme	rond
Position de montage	indifférent
Conception	Kit de soufflet avec air d'échappement canalisé
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Résistance aux medias	Poussière Chippings Huiles Graisse Essences
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Masse en mouvement	79 g
Poids du produit	203 g
Mode de fixation	reporté avec vis sans tête
Raccord pneumatique	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau pièces d'adaptation	Alliage d'aluminium anodisé
Matériau joints	NBR
Matériau soufflet	NBR
Matériau vis sans tête	Acier fortement allié inoxydable