


temporisateur PZVT-300-SEC

N° de pièce: 150239

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Compteur mécanique, à commande pneumatique
Pression de coupure	$\leq 0,1$ bar
Pression de service	2 ... 6 bar
Pression d'enclenchement	$\geq 1,6$ bar
Débit nominal normal	50 l/min
Temps de retard réglable	20 ... 300 s
Précision de réglage	± 6 s
Durée de pause pour rappel	≥ 200 ms
Répétitivité temporisation	± 3 s
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification impossible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Degré de protection	IP54 avec capuchon et cadre pour face avant selon IEC 60529
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	45 g
Mode de fixation	Montage sur face avant
Raccord pneumatique	Tarudage M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	ABS