


# profilé SLZS-40- -

N° de pièce: 150919

FESTO

La longueur totale du rail est de 230 mm plus la course.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	Rainure en T pour capteur de proximité
Longueur de profilé max.	2.800 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Barrette de capteurs
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Mode de fixation	Avec trou traversant et vis
Matériau profilé	Alliage d'aluminium anodisé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau vis	Acier fortement allié