



limiteur de débit unidirectionnel GRLZ-M5-PK-4-B

N° de pièce: 151185
Produit de fin de série

FESTO

pour réglage du débit d'alimentation, avec raccord orientable.
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel alimentation
Raccord pneumatique 1	PK-4
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	83 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	76 ... 88 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	140 l/min
Débit normal dans le sens retour 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	125 ... 150 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Diamètre nominal	2 mm
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	10 g
Matériau tourillon vissé	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression