


compensateur de longueur VAL-M5-5

N° de pièce: 151209

★ Programme standard

pour ventouses

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Compensateur de hauteur de porte-ventouse	5 mm
Position de montage	indifférent
Conception	Raccord du vide en haut
Pression de service	-0,95 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F1a
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	25 g
Mode de fixation	avec filetage M16x1
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium
Matériau support	Aluminium POM Acier fortement allié inoxydable