



limiteur de débit unidirectionnel GR-M5-B

N° de pièce: 151213

FESTO

Débit réglable dans un sens.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	M5
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	Montage sur face avant à trou débouchant au choix :
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	115 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	130 ... 137 l/min
Pression de service	0,5 ... 10 bar
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Matériau corps	Alliage d'aluminium
Position de montage	indifférent
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Diamètre nominal	2 mm
Poids du produit	19 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau manchon	POM
Matériau vis de réglage	Acier fortement allié
Matériau écrou	Alliage d'aluminium