

# Flasque orientable SNGL-32


N° de pièce: 151527

Produit de fin de série

FESTO

pour vérins DNG, DNGU, chapes de pied adéquates LSNG, LSNSG.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2014. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Conforme à la norme	ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-40 ... 90 °C
Poids du produit	75 g
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matériau Fixation	Aluminium moulé sous pression
Information matière guidage	Plastique
Information matériau vis	Acier zingué