



# limiteur de débit unidirectionnel GRLA-1/4-NPT-B

N° de pièce: 151547

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	Taraudage 1/4 NPT
Raccord pneumatique 2	Filetage 1/4 NPT
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	610 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	450 ... 820 l/min
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Pression de service plage de température complète	0,3 ... 10 bar
Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6-10 MPa (6-10 bar, 87-10 psi)	1.200 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Diamètre nominal	6 mm
Couple de serrage max.	11 Nm
Matériau tourillon vissé	Alliage d'aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau vis de réglage	Laiton
Matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression