


Vérin normalisé DNG-4"-8"-PPV-A

N° de pièce: 151636

FESTO

selon ISO 15552, NF E 49 003.1 et UNI 10 290, pour détection sans contact, avec amortissement réglable aux deux fins de course.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	203,2 mm
Diamètre de piston	100 mm
Filetage de tige de piston	UNF3/4-16
Amortissement	Amortissement pneumatique réglable des deux côtés (PPV)
Conforme à la norme	ISO 6431 VDMA 24562
Extrémité de tige de piston	Filetage
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	36 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	4.418 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	4.712 N
Raccord pneumatique	M10