


joint lumineux MEB-LD-230AC

N° de pièce: 151718

FESTO

pour distributeurs MEB.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Poids du produit	0,6 g
Connexion électrique	Brochage type C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803 forme parallélépipédique MSEB
Tension de service nominale CA	230 V
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Connexion du conducteur de protection	disponible
Puissance nominale joint lumineux	0,33 W
Variations de tension admissibles	+/- 10 %
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Degré d'encrassement	3
Matériau corps	TPE-U(PU)
Couleur	transparent