



silencieux U-1-B

N° de pièce: 151990

FESTO

servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	0 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	0 ... 145 psi
Débit à l'atmosphère	17.500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Niveau de pression sonore	85 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Poids du produit	233 g
Raccord pneumatique	G1
Matériau insert silencieux	PE
Matériau tourillon vissé	Aluminium
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Aluminium