


vérin linéaire DGO-1/2"- -P-A-B

N° de pièce: 15227

FESTO

pour détection sans contact, sans tige de piston, avec couplage magnétique.

Old part no. 13003431



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,04 ... 157 "
Diamètre de piston	1/2"
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Guidage	Guidage à palier lisse
Pression de service	2 ... 7 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	68 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	68 N
Raccord pneumatique	10-32 UNF-2B