



# vérin linéaire DGO-1"- -PPV-A-B

N° de pièce: 15230

FESTO

pour détection sans contact, sans tige de piston, avec couplage magnétique.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,04 ... 157 "
Diamètre de piston	1"
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Guidage	Guidage à palier lisse
Principe d'entraînement	à couplage magnétique
Pression de service	1,5 ... 7 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	19 mm
Raccord pneumatique	1/8 NPT