


# fiche multiple mâle KSV6-12

N° de pièce: 152507

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	6 mm
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccords max.	12
Raccord pneumatique	PK-6
Couleur	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS